


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 25.320.4253.0

Presca PCB 8113 B / 12 OB



Nr. Art.	25.320.4253.0
EAN	4015573181991
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Passo	5 mm
Tipo di attacco	attacco a vite
Processo a saldare	senza
Imballo	Scatola
Numero di poli	12
Siglatura	No
Fissaggio	senza
Direzione di inserzione rispetto al cavo	180°

Dati tecnici

Sezione nominale	2,5 mm ²
Corrente nominale	12 A
Categoria di sovratensione I	1000 V
Categoria di sovratensione II	400 V
Categoria di sovratensione III	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Lunghezza di spelatura	6 mm

Dati di connessione

Sezione minima cavo rigido	0,14 mm ²
Massima sezione cavo rigido	2,5 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	6 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Tensione UL	300 V
Field wiring di corrente	15 A
Factory wiring di corrente	15 A
Sezione CSA	22-12 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	15 A

Altro

Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Colore	grigio
Altezza	15 mm
Lunghezza	60 mm
Profondità	18,2 mm
Materiale vite di serraggio	Acciaio
Materiale contatto base	CuSn
Materiale contatto superficie	Sn
Coppia di serraggio	0,5 Nm

