Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.256.3064.2

# Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 10H 30WS

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 10 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 1 mm², Colore della codifica / inserto Bianco



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 92.256.3064.2 |
| EAN | 4049088327742 |
| Quantità per ordine | 15 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 10 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Resistenza di contatto | 51,7 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Bianco |
| Marcatura del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Colore della custodia con serracavo | Bianco |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale conduttore | 1 mm² |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | H05Z1Z1-F |
| Colore del cavo | Bianco |
| Diametro cavo max. | 8,6 mm |
| Tipo di cavo | Spina - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Spina GST18i5 |
| Esecuzione lato 2 | Terminale libero |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Trattamento superficie | stagnato |
| Privo di alogeni | sì |

| | |
|---|---|
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 70 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 1,177 kWh/St |
| Classe di infiammabilità | Eca |


**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 3 m |

## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS | |
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | |
| 05.566.9253.0 | Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN | |

Disegno tecnico




| | |
|---|---|
| .F | Farbe<br>colour |
| .1 | schwarz<br>black |
| .2 | weiß<br>white |

| Teile-Nr.<br>part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz)<br>exampel (colour: black) | Typ<br>type |
|---|---|---|---|
| 92.256.XX64.F | XX in dm-Schritten | 92.256.1064.1 = 10dm/L= 1000mm | GST18I5KS-S 10H 10SW |
| U2.256.XX64.F | XX in m-Schritten | U2.256.1264.1 = 12 m/L=12000mm | GST18I5KS-S 10H X12SW |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

| | Name | Tag/Date |
|---|---|---|
| 2015 | | |
| gezeichnet / drawn | Dütsch T. | 29.09. |
| geprüft / checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.256.0564.1 01K
Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

| Index | Datum / Blatt<br>Date / Sheet | Änderung/Revision |
|---|---|---|
| a | 08.12.2015/ | |

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST18I5 KS-S 10H ..

Benennung/Title:
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Stecker - freies Ende / male connector - free end
Schraubanschluß/screw connection 1,0qmm 10A

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. / Duplication and circulation of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig