Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.932.5053.0

Connettori GST18I3S S1 ZR2 WS

gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10,5 - 14,5 mm, Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	92.932.5053.0
EAN	4049088276606
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Bianco
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9016

Dati di connessione

Diametro cavo max.	14,5 mm
Diametro cavo	10,5 mm
Sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP40
Nota per il tipo di attacco	Cavo flessibile 4 mm² senza puntalini

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì

Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,113 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato

Dimensioni

Lunghezza	77,5 mm
larghezza	32 mm
Altezza	17 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	Telaio di montaggio GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
92.931.5053.0	Connettori GST18I3S B1 ZR2 WS	gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10,5 - 14,5 mm, Colore della codifica / inserto Bianco
92.031.3258.0	Connettore da pannello GST18I3S B1 WS	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco
92.031.0058.0	Connettore da pannello GST18I3L B1V WS	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco
92.232.1007.2	Cavo preconfezionato GST18I3K1BD 15 10WS	gesis® CLASSIC Cavo di connessione rete, Presa - Spina di alimentazione, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
92.031.3458.0	Connettore da pannello GST18I3S B1 GR01	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
92.031.0158.0	Connettore da pannello GST18I3L B1V GR01	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
92.031.3658.0	Connettore da pannello GST18I3S B1 RT03	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Rosa salmone
92.031.3858.0	Connettore da pannello GST18I3S B1 BR05	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Marrone
92.031.0658.0	Connettore da pannello GST18I3L B1V BR05	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Marrone
92.232.1000.2	Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15 10WS	gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
92.232.1003.2	Cavo preconfezionato GST18I3K1B- 15 10WS	gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
92.232.1004.2	Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 15 10WS	gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
92.297.1003.0	Cavo preconfezionato GST18I3KSB- 15 10TR01	gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto rosso

92.031.0758.0	Connettore da pannello GST18I3L B1V RT03	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Rosa salmone
92.031.0858.0	Connettore da pannello GST18I3L B1V H RT03	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Rosa salmone
92.031.0358.0	Connettore da pannello GST18I3L B1V GN07	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto verde
92.031.3558.0	Connettore da pannello GST18I3S B1 GN07	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto verde
92.031.0558.0	Connettore da pannello GST18I3L B1V TB06	
92.031.3958.0	Connettore da pannello GST18I3S B1 TB06	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese
92.031.3758.0	Connettore da pannello GST18I3S B1 PB04	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello
92.031.0458.0	Connettore da pannello GST18I3L B1V PB04	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello

Disegno tecnico

