Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.299.3004.1

# Cable de conexión GST18I3KS-S 40 30SW

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 4 mm², color de codificación Negro



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 92.299.3004.1 |
| EAN | 4049088371127 |
| Unidad de embalaje | 10 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Tensión de cortocircuito 2 | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Resistencia de continuidad | 14,83 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Negro |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Sección nominal | 4 mm² |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Desforrado de manguera | 37 mm |
| Preparación del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | H05VV-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable máx. | 11,2 mm |
| Versión del cable | Macho - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Extremo libre |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | Conector GST18i3 |
| Sección del cable 2 | 4 mm² |
| Apantallado | No |

| | |
|---|---|
| Agujeros de prueba | No |

**Material**

| | |
|---|---|
| Superficie final | Zincado |
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 70 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 2,272 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud total | 3 m |

## Accesorios

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS | |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW | |
| 06.560.0300.0 | Material de montaje GST18I3 SW | |
| 06.561.7853.0 | Marco de montaje GST18I3 SW | |
| 05.561.3653.0 | Tapón GST18I3VS B WS | |
| 05.561.3653.1 | Tapón GST18I3VS B SW | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | |
| 05.594.4250.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | |
| 05.594.4253.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | |