


Ficha técnica de producto

Artículo N° 56.706.5055.6


Borne de paso WKFN 6 D1/2/35 BLAU

Borne de paso con conexión por cepo para montaje en TS 35/ TS 32, sección: 6 mm², anchura: 8 mm, color: azul



Artículo N°	56.706.5055.6
EAN	4015573911123
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	6 mm²
Color	Azul
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	3
Anchura del borne	8 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	Sí
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	41 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	89,9 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo
--------------------	-------------------

Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	0,2 mm²
Máxima sección rígida del conductor	10 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,2 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	6 mm²
Desforrado del conductor	12 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	24-8 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente facotry wiring	50 A
Corriente field wiring	50 A
Sección del conductor CSA	24-8 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	41 A

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.282.5227.0	Puente de unión aislado IVB WKFN 6- 2	
Z7.282.5327.0	Puente de unión aislado IVB WKFN 6- 3	
Z7.282.5427.0	Puente de unión aislado IVB WKFN 6- 4	
Z7.282.5527.0	Puente de unión aislado IVB WKFN 6- 5	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.0655.0	Tapa final APFN 6 D1/2/35	
07.313.0655.6	Tapa final APFN 6 D1/2/35 BLAU	
07.313.0655.7	Tapa final APFN 6 D1/2/35 GRUEN	
07.313.0755.0	Partición TWFN 6 D1/2/35	
07.313.0755.6	Partición TWFN 6 D1/2/35 BLAU	
04.242.8053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 8 / 10	

