


Ficha técnica de producto

Artículo N° 56.716.9053.0


Borna de tierra WKF 16SL/35

Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 16 mm², anchura: 12 mm, color: verde-amarillo



Artículo N°	56.716.9053.0
EAN	4015573501805
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	16 mm²
Color	Verde/amarillo
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	12 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	Sí
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	No
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	82 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo
Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	4 mm²

Máxima sección rígida del conductor	10 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	4 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	16 mm ²
Mínima sección del conductor semirígida	16 mm ²
Máxima sección del conductor flexible	16 mm ²
Desforrado del conductor	15 mm




Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	24-4 AWG
Sección del conductor CSA	12-4 AWG

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.284.4227.0	Peine de unión IVBWK 16- 2	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.6053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 6 / 10	

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschließlich für Montage
Mit „A“ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Isolierplatte (Farbe: gelb)
insulating cover (colour: yellow)

Weitere Daten siehe Katalog
further datas see catalog

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			I. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche: Farbe: grün colour: green	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.716.9053.0 01K	Index a	
	/	x		Entworfen	13.11.	Schneiderb.			
	/			Geprüft	-	-			
	/			Normgepr.	-	-			
	/	 wieland	Typ WK 16 SL/ 35		Benennung SCHUTZLEITERKLEMME earth lead terminal (screwless) schraubelos				
a	22.06.2010/								
Buchstabe	Datum / Blatt	 Elektrische Verbindungen							
Änderung									