


Ficha técnica de producto

Artículo N° 56.704.2053.0

Borne seccionable por cuchilla WKF 4 TKM / 35

Borne seccionador por cuchilla con conexión por cepo para montaje en TS35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: gris



Artículo N°	56.704.2053.0
EAN	4015573486645
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	6 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	72,5 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo
Tipo de conexión 2	conexión por cepo


Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	6 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm ²
Desforrado del conductor	11 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-10 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente factory wiring	20 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	22-10 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	20 A

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.261.1227.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.4353.0	Tapa final APF 4 TK.	



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Blz. 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.	56.704.2053.0 01K		Index
	/	2:1		Entworfen	26.09.	Schneiderb.				
	/			Geprüft	-	-				
	/	 wieland Elektrische Verbindungen	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -				
	/		Typ WKF 4 TKM /35	Benennung		MESSERTRENNKLEMME knife disconnect terminal				
	/									
	/									
Rechtsste Datum / Blatt										
Änderung										

~~Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.~~
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

567042053001K_4 CADW028	Schneiderb	15.11.2002	07:25:06	1.000
-------------------------	------------	------------	----------	-------