

Ficha técnica de producto

Artículo N° 57.904.5155.0

Borne de compensación 9785U/50 KOHM-SPT/V0

Artículo N°	57.904.5155.0
EAN	4015573605732
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Color	Gris
Número de pisos	2
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	12 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Bornes para instalaciones eléctricas	No
Tipo de componente	Potenciometro
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Datos técnicos

Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	No
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	49 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm²
Máxima sección rígida del conductor	2,5 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Desforrado del conductor	9 mm
Par de apriete del conductor	0,5 Nm

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
07.253.0227.0	Puente de unión VB 9786 2	
07.253.0327.0	Puente de unión VB 9786 3	
07.253.0427.0	Puente de unión VB 9786 4	
07.253.0527.0	Puente de unión VB 9786 5	
07.253.0627.0	Puente de unión VB 9786 6	