


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.702.2053.0

Bornes de doble piso WKF 1,5E/8113/35

Borne de paso de doble piso con Conexión enchufable para montaje en TS 35, sección: 1.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris



Artículo Nº	56.702.2053.0
EAN	4015573582590
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	1,5 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	2
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	5 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	83,4 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
--------------------	--------------------------------

Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	0,13 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	2,5 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,13 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	1,5 mm ²
Desforrado del conductor	8 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-14 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente factory wiring	12 A
Corriente field wiring	12 A
Sección del conductor CSA	24-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Accesorios


Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.280.6227.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.8353.8	Protector con señal de aviso ADF.../4 GELB	
07.312.4753.0	Tapa final APF 1,5E/8113	
04.242.5053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 5 / 10	

- Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschließlich Primärmaß
- Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für JELEINE ZUSATZGÜLLE



Hutschiene
EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene
EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Freitoleranz nach DIN				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.	56.702.2053.0 01K		Index
	/	2:1			Entworfen	06.06.	Schneiderb.				
	/				Geprüft	-	-				
	/				Normgepr.	-	-				
	/		wieland				Ersatz für: -				
	/				Typ		Benennung				
	/				WKf 1,5E/ 8113/35		ETAGENKL_M_STECKANSCHLUSS_2				
	/						double deck terminal for pluggable PCB terminal connectors				
Rechnung	Datum / Blatt			Elektrisches Verbindungsgerät							
Änderung											