Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.232.5007.1

Cable de conexión GST18I3K1BD 15 50SW

gesis® CLASSIC Cable de conexión a red, hembra - Shuko, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro



Artículo Nº	92.232.5007.1
EAN	4015573362291
Unidad de embalaje	20 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 1
Resistencia de continuidad	58 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	L, N, PE
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	8,3 mm
Versión del cable	hembra - Shuko
Tipo de cableado	Cable de conexión a red
Tipo de conector en un extremo del cable	GST18i3 hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	CEE 7/7

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	70 °C

Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	5 m

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Material de montaje GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Marco de montaje GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	