


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 58.504.9155.0

Borna de tierra WT 4 D2/2 PE

Borne de tierra con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: verde-amarillo



Artículo Nº	58.504.9155.0
EAN	4049088164071
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm²
Color	Verde/amarillo
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	4
Anchura del borne	6 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Tensión Asignada	500 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	68 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm²

Máxima sección rígida del conductor	6 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	6 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,5 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	4 mm ²
Desforrado del conductor	9 mm
Par de apriete del conductor	0,5 Nm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	26-10 AWG
Tensión UL	300 V
Sección del conductor CSA	26-10 AWG
Tensión CSA	300 V

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.261.1227.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.2855.0	Partición TW WT 4... GR	
07.313.3155.0	Tapa final AP WT 4 D2/2 GR	

