Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.257.1004.1

Cable de conexión GST18I5KS-S 15 10SW

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro



Artículo Nº	92.257.1004.1
EAN	4015573588066
Unidad de embalaje	30 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 1
Resistencia de continuidad	11,8 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	3, N, PE, 2, 1
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	10,1 mm
Versión del cable	Macho - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector GST18i5

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,75 kWh/St
Certificación CPR	Eca


Dimensiones

Longitud total	1 m

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Tapón GST18I5 BUCHSEN	


Dibujo técnico



(f)

Kabel/cable H05VV-F 5G 1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Steckerteil/male connector



Gesamtlänge/total length

Typ/type: GST18I5KS-S 15 .. SW = schwarz/black
WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

(f)

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.257.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.257.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST18I5KS-S 15 10SW
U2.257.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.257.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST18I5KS-S 15 X12SW

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

2004 | Tag/Date | Name

gezeichnet / drawn: 17.05. Schmitt J.

geprüft / checked: - -

Normgepr. Stand. check: - -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.257.0504.1 01K | Index: g

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
g	01.02.2012/	
f	02.03.2007/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title: PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Stecker/male - freies Ende/free end
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig