
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.203.5055.6

Borne de paso WTP 2,5/4 D1/2 BL

Borne de paso con Conexión por Push-In para montaje en TS 35, sección: 2,5 mm², anchura: 5 mm, color: azul



Artículo Nº	56.203.5055.6
EAN	4049088180897
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm²
Color	Azul
Número de conexiones por piso	3
Anchura del borne	5 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Anschlussart	Conexión enchufable de entrada
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Datos técnicos

Corriente Asignada	32 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	60 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión enchufable de entrada
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
Mínima sección del conductor rígida	0,2 mm²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm²

Mínima sección del conductor flexible	0,2 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm²
Mínima sección del conductor semirígida	0,2 mm²
Máxima sección del conductor flexible	4 mm²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,2 mm²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	4 mm²
Desforrado del conductor	11 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	24-12 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente facotry wiring	30 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	20 A

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z7.280.6227.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.344.2355.8	Protector con señal de aviso AD WTP 2,5	
07.312.6955.0	Tapa final APFN 2,5 D1/2/35	
07.312.7055.0	Partición TWFN 2,5 D1/2/35	
05.564.3755.0	Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 5 / 10	