
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.050.6953.0

# Distribuidor GST18I5V 3P1 B V WS

gesis® CLASSIC Distribuidor en H, con opción de fijación de 07.413.6853.1, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Blanco



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 92.050.6953.0 |
| EAN | 4049088350856 |
| Unidad de embalaje | 20 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Blanco |
| Codificación del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Número RAL del conector | 9016 |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 3 |
| Opciones de fijación | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Tipo de distribuidor | Distribuidor en H |

**Material**

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0,222 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |


**Dimensiones**


| | |
|---|---|
| Longitud | 59 mm |
| Anchura | 57,4 mm |
| Altura | 40 mm |


## Accesorios


| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 07.413.6853.1 | Soporte de sujeción GST18 VERTEILER SW | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | |
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN | |

Dibujo técnico



| Teile-Nr. /part-no. | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|
| 92.050.9653.0 | GST18I5B3P1 B V WS | weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003 |
| 92.050.9653.1 | GST18I5B3P1 B V SW | schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005 |

| | |
|---|---|
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog<br>additional data see CATALOG or eCATALOG | www.wieland-electric.com<br>eshop.wieland-electric.com |

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Farbe /colour: siehe Tabelle /see table

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 03.11.2025 | Göhl M. |

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 92.050.6953.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: VERTEILER_H /distributor H

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| a | 03.11.2025 / |
| Änderung / Revision | |

wieland

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved — Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich / confidential

B: These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions — With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

D: Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße — Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-05 06:43:19 1.000

01-QU-RD-32/21