
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.050.6953.0

Distributori GST18I5V 3P1 B V WS

gesis® CLASSIC Distributore - H, con possibilità di collegamento a 07.413.6853.1/0, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	92.050.6953.0
EAN	4049088350856
Quantità per ordine	20 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	3, N, PE, 2, 1
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	9016

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	3
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di box di distribuzione	Distributore - H

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,222 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni


Lunghezza	59 mm
larghezza	57,4 mm
Altezza	40 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
07.413.6853.1	Piastrina di supporto GST18 VERTEILER SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN	


Disegno tecnico

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential









Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /colour
92.050.9653.0	GST18I5B3P1 B V WS	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003
92.050.9653.1	GST18I5B3P1 B V SW	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. Index
	/	Farbe /colour:	gezeichnet drawn	03.11.2025	Göhl M.	T 92.050.6953.0 13K a
	/	Maßstab / Scale 1:1	Elektronische Freigabe Electronic Release			
	/	siehe Tabelle /see table				Maße in mm / Dimensions are in mm
	/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:		
	/	wieland	Type	Benennung/Title VERTEILER_H /distributor H		
a	03.11.2025 /					
Index	Datum / Blatt Date / Sheet					
Änderung / Revision						

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use