

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.238.5007.2

Cable de conexión GST18I3K1BD 25 50WS

gesis® CLASSIC Cable de conexión a red, hembra - Shuko, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Blanco



Artículo Nº	92.238.5007.2
EAN	4049088329906
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 1
Resistencia de continuidad	35,2 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Blanco
Codificación del polo	L, N, PE
Color de la capota	Blanco

Tipo

Sección nominal	2,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Blanco
Diámetro del cable máx.	10,2 mm
Versión del cable	hembra - Shuko
Tipo de cableado	Cable de conexión a red
Tipo de conector en un extremo del cable	GST18I3 hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	CEE 7/7

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	No
Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	2,938 kWh/St

Certificación CPR	Eca
-------------------	-----

Dimensiones

Longitud total	5 m
----------------	-----

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Material de montaje GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Marco de montaje GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	