

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.032.3558.0

### Connettore da pannello GST18I3S S1 GN07

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto verde, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Componente installazione/connettore spina, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo flessibile con puntalini 0,75 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Sezione cavo rigido 0,75 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Marcatura del polo 1, PE, 2/N, Codifica meccanica Codice 7, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,038 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 31,5 mm, Altezza 19,5 mm, larghezza 28,2 mm

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 92.032.3558.0 |
| EAN                 | 4049088231995 |
| Quantità per ordine | 200 Pezzo     |

#### Certificati/Approvazioni



#### Dati tecnici

##### Generale

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Corrente nominale               | 20 A                                                 |
| Tensione nominale               | 250 V                                                |
| Grado di inquinamento           | 2                                                    |
| Codifica meccanica              | Codice 7                                             |
| Tensione nominale di tenuta     | 4 kV                                                 |
| Bloccabile                      | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | verde                                                |
| Marcatura del polo              | 1, PE, 2/N                                           |

##### Dati di connessione

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sezione cavo rigido             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione cavo rigido 2 (min)     | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Sezione cavo flessibile max.    | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Attacchi per polo               | 1                    |
| Lunghezza di spelatura          | 7 mm                 |

##### Esecuzione

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Esecuzione                    | Spina                                             |
| Tipo di attacco               | attacco a vite                                    |
| Direzione plug-in             | diritto                                           |
| Grado di protezione (IP)      | IP20                                              |
| Nota per il tipo di attacco   | Cavo flessibile 4 mm <sup>2</sup> senza puntalini |
| Tipo di componente installato | Componente installazione/connettore spina         |

##### Materiale

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni         | sì         |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Materiale del contatto                                      | CuZn         |
| Carico di infiammabilità                                    | 0,038 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C       |
| Trattamento superficie                                      | stagnato     |

**Dimensioni**

|           |         |
|-----------|---------|
| Lunghezza | 31,5 mm |
| larghezza | 28,2 mm |
| Altezza   | 19,5 mm |

**Accessori**

| Nr. Art.      | Tipo                                            | Descrizione                                                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99.004.8210.0 | Serracavo GST18I3 HOCH WS                       |                                                                                                                                                                            |
| 99.005.8210.0 | Serracavo GST18I3 HOCH SW                       |                                                                                                                                                                            |
| 05.561.3653.0 | Coperchio di protezione GST18I3VS B WS          |                                                                                                                                                                            |
| 05.561.3653.1 | Coperchio di protezione GST18I3VS B SW          |                                                                                                                                                                            |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW          |                                                                                                                                                                            |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS          |                                                                                                                                                                            |
| 05.594.4250.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS |                                                                                                                                                                            |
| 05.594.4253.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS |                                                                                                                                                                            |
| 34.300.1122.1 | Lamierino di montaggio GST18 3-10 POLIG         | gesis® CLASSIC Materiale per il montaggio, Parti integrate della staffa di montaggio, Carico di infiammabilità 0 kWh/St, Lunghezza 56 mm, Altezza 24 mm, larghezza 21,5 mm |

