


Ficha técnica de producto

Artículo N° 57.106.1155.0

Borne de potencia con espárrago WRT 6

Borne para arandelas con Conexión por arandela para montaje en TS35, sección: 6 mm², anchura: 11 mm, color: gris



Artículo N°	57.106.1155.0
EAN	4049088144004
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	6 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	11 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V2
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35 mm
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V2

Datos técnicos

Corriente Asignada	41 A
Tensión Asignada	1000 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	46 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	Conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	Conexión por tornillo
Mínima sección del conductor flexible	1,5 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	6 mm²

Mínima sección del conductor semirígida	1,5 mm ²
Máxima sección del conductor flexible	6 mm ²
Par de apriete del conductor	1,2 Nm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-8 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente factory wiring	50 A

