


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.702.5053.0

Borne de paso WKF 1,5 D1/2/35

Borne de paso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 1.5mm², anchura: 4.15 mm, color: gris



Artículo Nº	56.702.5053.0
EAN	4015573731783
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	* with/without jumper** For maintaining the proper isolation distances, the open side of a feed-through terminal block as well as both sides of a jumper are to be covered by partitions.
------	---

Datos generales

Sección nominal del conductor	1,5 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	3
Anchura del borne	4,15 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	Sí
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	17,5 A
Tensión Asignada	500 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí

Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	60,4 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo
Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	0,08 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	1,5 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,08 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	1,5 mm ²
Desforrado del conductor	10 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	26-14 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente factory wiring	15 A
Corriente field wiring	15 A
Sección del conductor CSA	26-14 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.268.0227.0	Peine de unión IVB WKF 1,5- 2	
Z7.268.0327.0	Peine de unión IVB WKF 1,5- 3	
Z7.268.0427.0	Peine de unión IVB WKF 1,5- 4	
Z7.268.0527.0	Peine de unión IVB WKF 1,5- 5	
Z7.268.1027.0	Peine de unión IVB WKF 1,5- 10	
Z7.268.2027.0	Peine de unión IVB WKF 1,5- 20	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.6953.8	Protector con señal de aviso ADF 1,5/5	
07.312.8353.0	Tapa final APF 1,5 D1/2	
07.312.8453.0	Partición TWF 1,5 D1/2	
Z4.243.2053.0	Placa de marcaje BZ/WKF 1,5/10	
04.243.2053.0	Tira de etiquetas BZ/WKF 1,5	



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Farbe/colour
56.702.5053.0	WKf 1,5 D1/2/35	kieselgrau/grey
56.702.5053.6	WKf 1,5 D1/2/35 blau	lichtblau /lightblue

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl. 1 von 1	
	/	Maßstab 2:1	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 56.702.5053.0 01K		Index
	/		Entworfen	26.01.	Schmitt J.				
	/		Gepprüft	-	-				
	/		Normgepr.	-	-				
	/	 wieland Elektrische Verbindungen	Benennung			DUO_DURCHGANGKLEMME			
	/					Federkraftanschluß			
	/					Duo-modular terminal with spring clamp			
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung									