

Ficha técnica de producto

Artículo N° 57.504.6255.0

Bloque de distribución WK / 4-8S / U/V0



Artículo N°	57.504.6255.0
EAN	4015573605220
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	4
Anchura del borne	6 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	67,3 mm

Datos de conexión


Tipo de conexión 1	Conexión plana
Tipo de conexión 2	Conexión plana

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente factory wiring	10 A
Corriente field wiring	10 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	10 A

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.211.0227.0	Peine de unión 9703 / 6- 2	
Z7.211.0327.0	Peine de unión 9703 / 6- 3	
Z7.211.0427.0	Peine de unión 9703 / 6- 4	
Z7.211.0527.0	Peine de unión 9703 / 6- 5	
Z7.211.0627.0	Peine de unión 9703 / 6- 6	
98.190.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Carril DIN TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.4255.0	Tapa final AP 4 S/V0	



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name	Zeichnung Nr.	57.504.6255.0 01K			Index
		/	x			Entworfen	11.10.	Schmitt J.					
		/				Geprüft		-					
		/	Vol.	mm²	Bl.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -			
		/											
		/			wieland		WK/4-8		Benennung VERTEILERKLEMME mit 6 Anschlüsse/ with 6push-on connectors 2,8x0,8 Distribution terminal				
		/					S/U						
Reinhalte	Datum	/ Blatt											
Änderung					Elektrische Verbindungen								

57504625501K_4 CAD0028 Schmitt 2004-10-12T13:18:52 1.000