


Ficha técnica de producto

Artículo N° 56.704.0053.0

Borne de paso WKF 4 / 35

Borne de paso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: gris



Artículo N°	56.704.0053.0
EAN	4015573349414
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	6 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	Sí
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	32 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	57 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo
--------------------	-------------------

Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	0,13 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	6 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,13 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm ²
Desforrado del conductor	11 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-10 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente factory wiring	30 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	22-10 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	35 A

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.261.1227.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.2153.0	Tapa final APF 2,5 - 4	
07.312.2153.6	Tapa final APF 2,5 - 4 BLAU	
07.312.2153.7	Tapa final APF 2,5 - 4 GRUEN	
07.312.2253.0	Partición TWF 2,5 - 4	
07.312.2253.6	Partición TWF 2,5 - 4 BLAU	
04.242.6053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 6 / 10	

