


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.202.8055.0

Terminal de iniciación WTP 1,5 I/O-3



Artículo Nº	56.202.8055.0
EAN	4049088432422
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	1,5 mm²
Color	Gris
Número de pisos	2
Anchura del borne	3,5 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anschlussart	Conexión enchufable de entrada
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Datos técnicos

Corriente Asignada	13,5 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	94 mm
Anchura	3,5 mm
Altura	42 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión enchufable de entrada
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
Tipo de conexión 2	Conexión enchufable de entrada
Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm²
Máxima sección rígida del conductor	2,5 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	1,5 mm²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,5 mm²

Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	1,5 mm ²
Desforrado del conductor	8 mm