
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.031.3958.0

Conector de empotrar GST18I3S B1 TB06



gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalación, Conexión por tornillo individual, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Turquesa, grado de protección (ip) IP20, componente empotrado Componente/ conector empotrado, ángulo del conector Recto, sección del conductor semirígido 0,75 mm² - 4 mm², sección del conductor rígido 0,75 mm² - 4 mm², codificación del polo 1, 2, 3, codificación mecánica Código 6, material de la carcasa Poliamida, libre de halógenos Sí, carga calorífica 0,037 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm, anchura 28,2 mm

Artículo Nº	92.031.3958.0
EAN	4049088231964
Unidad de embalaje	200 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Código 6
Tensión de cortocircuito	4 kV
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Turquesa
Codificación del polo	1, 2, 3

Datos de conexión

Sección del conductor rígido mm² máx.	4 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,75 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	4 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	0,75 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado del conductor	7 mm

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Ángulo del conector	Recto
Grado de protección (IP)	IP20
Observaciones sobre el tipo de conexión	Cableado rígido de solamente 4 mm² sin punteras
Componente empotrado	Componente/conector empotrado

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí

Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,037 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Zincado

Dimensiones

Longitud	31,5 mm
Anchura	28,2 mm
Altura	19,5 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
99.004.8210.0	Capota GST18I3 HOCH WS	
99.005.8210.0	Capota GST18I3 HOCH SW	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
34.300.1122.1	Grapa de montaje GST18 3-10 POLIG	gesis® CLASSIC Material de montaje, Ángulo de montaje del compomente empotrable, carga calorífica 0 kWh/St, longitud 56 mm, altura 24 mm, anchura 21,5 mm

Dibujo técnico

