

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.232.1003.4

Cable de conexión GST18i3KSB- 15 10BR05

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Marrón



Artículo Nº	92.232.1003.4
EAN	4049088236594
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	Asignación de polos con codificación en colores: negro (1), gris (2), marrón (3)
------	--

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 4
Resistencia de continuidad	11,8 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Marrón
Codificación del polo	1, 2, 3
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Desfibrado del conductor	12 mm
Desfibrado de manguera	100 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	8,3 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	GST18i3 hembra

Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
---	---------------

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	No
Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	0,451 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	1 m
----------------	-----


Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Material de montaje GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Marco de montaje GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


M 2:1

1=schwarz/black



3x ultraschallverdichtet
3x ends ultrasonically welded

H05VV-F 3X1,5 SW
schwarz/black



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)		Typ type	
92.232.XX03.4		XX in dm-Schritten	92.232.1003.4 = 10dm/L = 1000mm		GST1813KSB- 15 10BR05	
U2.232.XX03.4		XX in m-Schritten	U2.232.1203.4 = 12 m/L=12000mm		GST1813KSB- 15 X12BR05	
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UN-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:	
					Blatt: von Sheet: of 1	
Weistoff/Material			2013 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/ 			gezeichnet drawn 22.07. Ditsch T.		T 92.232.0203.4 01K	
/ Maßstab/Scale			geprüft checked - -			
/ 			Name stand check - -			
/ Vol. mm			Glt./Surf. mm		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/			Ersatz für/Replacement for: -			
/ 			type			
Index Datum / Blatt Date / Sheet			Benennung/Tittle			
Änderung/Revision			GST1813		KONFEKT_LEITUNG	
			KSB- 15 ..BR05		Buchse-freies Ende Schraubausf./screw connection 250V AC 16A 1,5gmm	