
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.704.4055.0

Borne portafusibles WKFN 4 TKG/35

Borne seccionador con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección:4 mm², anchura: 6 mm, color: gris



Artículo Nº	56.704.4055.0
EAN	4015573935730
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	6 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	No
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Datos técnicos

Tensión Asignada	500 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	82,2 mm

Datos de conexión


Tipo de conexión 1	conexión por cepo
Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	0,13 mm²


Máxima sección rígida del conductor	6 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,13 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm²
Desforrado del conductor	11 mm


Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z7.261.1227.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.9055.0	Tapa final APFN 4 D2/2	
07.313.1655.0	Placa intermedia ZP/WKFN 4 TKG	
04.242.6053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 6 / 10	

Dibujo técnico









Teile-Nr. part-no.	Typ type	Farbe colour
56.704.4055.0	WKFN 4 TKG/35	grau grey

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

	2007	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		27.06.	Bauer F.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 56.704.4055.0 01K

Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	29.07.2011/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

TRENNGRUNDKLEMME

fasis pro Federkraftausführung 4mm²
knife disconnect terminal

OU-PEM-08/91

56704055001K_2 CADM2010 Morgen 2011-09-09T08:42:39 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig