Ficha técnica de producto

Artículo Nº Z1.110.9055.7

Enchufe hembra WBF 2,5 1/R/SL



Artículo Nº	Z1.110.9055.7
EAN	4049088048883
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Color	Verde/amarillo
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	5 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Método de montaje	Sujeción directa
Bornes para instalaciones eléctricas	No
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Sujeción directa
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Datos técnicos

Corriente Asignada	32 A
Tensión Asignada	500 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	No
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	20,8 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo

Tipo de conexión 2	Conexión enchufable de entrada
Mínima sección del conductor rígida	0,13 mm²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,13 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm²
Desforrado del conductor	11 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	24-12 AWG
Tensión UL	500 V
Corriente facotry wiring	20 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	24-12 AWG
Tensión CSA	500 V
Corriente CSA	20 A