
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.710.0053.0

Borne de paso WKF 10/35

Borne de paso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 10 mm², anchura: 10 mm, color: gris



Artículo Nº	56.710.0053.0
EAN	4015573501638
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	10 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	10 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	Sí
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	57 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	No
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	70 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo

Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	2,5 mm²
Máxima sección rígida del conductor	10 mm²
Mínima sección del conductor flexible	2,5 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	10 mm²
Desforrado del conductor	13 mm


Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	14-8 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente facotry wiring	55 A
Corriente field wiring	55 A
Sección del conductor CSA	14-8 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	65 A

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z7.283.8227.0	Peine de unión IVBWKF 10- 2	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.5053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 5 / 10	

Dibujo técnico



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile.- Nr. part-nr.	Farbe colour	Typ type
56.710.0053.0	grau grey	WKF 10/35
56.710.0053.6	blau blue	WKF 10/35 BLAU WKF 10/35 blue

Freitoleranz nach DIN / CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / 1.Verwendung: - / Bl.: 1 von 1

Maßstab: x | Werkstoff und Oberfläche:

	Name	Tag
2002		
Entworfen	Schneiderb.	12.11.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

Zeichnung Nr.: T 56.710.0053.0 01K | Index: a

Ersatz für: -

Benennung: DURCHGANGSKLEMME
terminal (screwless)
schraubenlos

wieland Elektrische Verbindungen

Buchstabe	Datum / Blatt	Änderung
a	23.09.2004/	

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

5671005300IK_4 G4DW020 Base 2004-09-23T13:27:01 1.000