Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.298.3063.7

Cavo preconfezionato GST18I3KSB- 25H 30GN07

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto verde



Nr. Art.	92.298.3063.7
EAN	4049088279324
Quantità per ordine	20 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 7
Resistenza di contatto	20,92 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	verde
Marcatura del polo	1, PE, 2/N
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP40
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	37 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05Z1Z1-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	10,1 mm
Tipo di cavo	Presa - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Connettore GST18i3
Esecuzione lato 2	Terminale libero

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	sì
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	1,797 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	3 m

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Materiale per il montaggio GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Telaio di montaggio GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	


Disegno tecnico

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. Any reproduction, distribution or utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


"X"
M 2:1



2/N = blau/blue

⏚ = grün-gelb
green-yellow

1 = braun/brown



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: maigrün) example (colour: may green)	Typ type
92.298.XX63.7	XX in dm-Schritten	92.298.1063.7 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KSB- 25H 10GN07
U2.298.XX63.7	XX in m-Schritten	U2.298.1263.7 = 12 m/L=12000mm	GST1813KSB- 25H X12GN07

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2

	Tag/Date	Name
2014		
gezeichnet drawn	21.08.	Dütsch T.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.298.0263.7 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST1813 KSB- 25H ..GN07

Benennung/Title:
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Buchse-fr. Ende Schraubausführung/screw connection
250V AC 20A 2,5qmm halogen-free

922980263701K_2 CADW3027 Duetsch 2014-08-22T08:48:48 21.000

QU-MEE-01/14 -