Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.052.3553.0

Connettore da pannello GST18I5F B2 R V GN04

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto verde, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Componente installazione/connettore spina, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo flessibile con puntalini 0,75 mm² - 4 mm², Sezione cavo rigido 0,75 mm² - 4 mm², Marcatura del polo 1, 2, PE, 3/N, 4, Codifica meccanica Codice 4, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,06 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 31,5 mm, Altezza 19,5 mm, larghezza 47,7 mm



Nr. Art.	92.052.3553.0
EAN	4049088245916
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 4
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	verde
Marcatura del polo	1, 2, PE, 3/N, 4

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	7 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Nota per il tipo di attacco	Cavo flessibile 4 mm² senza puntalini
Tipo di componente installato	Componente installazione/connettore spina

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide

Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,06 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato

Dimensioni

Lunghezza	31,5 mm
larghezza	47,7 mm
Altezza	19,5 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN	
05.583.1853.0	Coperchio di protezione GST18I5 STECKER	
34.300.1122.1	Lamierino di montaggio GST18 3-10 POLIG	gesis® CLASSIC Materiale per il montaggio, Parti integrate della staffa di montaggio, Carico di infiammabilità 0 kWh/St, Lunghezza 56 mm, Altezza 24 mm, larghezza 21,5 mm

Disegno tecnico

