
wieland

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.032.9758.5

Conector de empotrar GST18I3F S2 R V TR01



gesis® CLASSIC Conector de empotrar, empotrar, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Rojo tomate, grado de protección (ip) IP20, componente empotrado empotrar, ángulo del conector Recto, sección del conductor semirígido 0,5 mm² - 1,5 mm², sección del conductor rígido 0,5 mm² - 2,5 mm², codificación del polo L, N, PE, codificación mecánica Code 2, material de la carcasa Poliamida, libre de halógenos Sí, carga calorífica 0,067 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 4 kV, longitud 37,5 mm, altura 17,5 mm, anchura 32,8 mm

Artículo Nº	92.032.9758.5
EAN	4049088214226
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 2
Tensión de cortocircuito	4 kV
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Rojo tomate
Codificación del polo	L, N, PE

Datos de conexión

Sección del conductor rígido mm² máx.	2,5 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	1,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	0,5 mm²
Terminaciones por polo	2
Desforrado del conductor	9 mm

Tipo

Tipo	macho
Tipo de conexión	conexión por cepo
Ángulo del conector	Recto
Grado de protección (IP)	IP20
Observaciones sobre el tipo de conexión	Cableados rígidos requieren terminales de cable
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	0,5 mm
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	1,5 mm
Componente empotrado	empotrar

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,067 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Zincado

Dimensiones

Longitud	37,5 mm
Anchura	32,8 mm
Altura	17,5 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.595.1453.0	Bloqueo (G)ST18V SW	
05.595.1453.2	Bloqueo (G)ST18V WS	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
07.425.8753.0	Tapa GST18I3 WS	
07.425.8753.1	Tapa GST18I3 SW	