
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.032.9758.5

Connettore da pannello GST18I3F S2 R V TR01

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto rosso, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Snap-in, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo flessibile con puntalini 0,5 mm² - 1,5 mm², Sezione cavo rigido 0,5 mm² - 2,5 mm², Marcatura del polo L, N, PE, Codifica meccanica Codice 2, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,067 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 37,5 mm, Altezza 17,5 mm, larghezza 32,8 mm



Nr. Art.	92.032.9758.5
EAN	4049088214226
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 2
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	rosso
Marcatura del polo	L, N, PE

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,5 mm²
Sezione cavo flessibile max.	1,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,5 mm²
Attacchi per polo	2
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a molla
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Nota per il tipo di attacco	I conduttori flessibili e multifilari richiedono una guaina terminale del cavo
Spessore della custodia (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	1,5 mm
Tipo di componente installato	Snap-in

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,067 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato

Dimensioni

Lunghezza	37,5 mm
larghezza	32,8 mm
Altezza	17,5 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.595.1453.0	Chiusura (G)ST18V SW	
05.595.1453.2	Chiusura (G)ST18V WS	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
07.425.8753.0	Copertura GST18I3 WS	
07.425.8753.1	Copertura GST18I3 SW	