


## Ficha técnica de producto

Artículo N° 56.703.9353.0

### Borna de tierra WKF 2,5 / D 1/2 /SL/35

Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: verde-amarillo



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artículo N°        | 56.703.9353.0 |
| EAN                | 4015573587564 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

### Certificaciones / Homologaciones



### Datos técnicos

#### Datos generales

|                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sección nominal del conductor                                 | 2,5 mm²                             |
| Color                                                         | Verde/amarillo                      |
| Número de pisos                                               | 1                                   |
| Número de conexiones por piso                                 | 3                                   |
| Anchura del borne                                             | 5 mm                                |
| Carcasa para aislamiento                                      | PA666                               |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0                                  |
| Método de montaje                                             | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas                          | Sí                                  |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                              | 3                                   |
| Montageart                                                    | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs                         | V0                                  |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler                      | Sí                                  |

#### Datos técnicos

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tensión de cortocircuito | 8 kV          |
| Grado de polución        | 3             |
| Tapa de cierre requerida | Sí            |
| Material de aislamiento  | Termoplástico |
| Longitud                 | 60,5 mm       |

#### Datos de conexión

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tipo de conexión 1                  | conexión por cepo |
| Tipo de conexión 2                  | conexión por cepo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0,5 mm²           |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm²             |


|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Mínima sección del conductor flexible   | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Desforrado del conductor                | 11 mm                |

**Datos técnicos UL/CSA**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Sección del conductor UL  | 22-12 AWG |
| Sección del conductor CSA | 24-12 AWG |

**Accesorios**

| Artículo N°   | Tipo                                          | Descripción |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm        |             |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm     |             |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm     |             |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm     |             |
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm     |             |
| 98.360.0004.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm |             |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm         |             |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm      |             |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm  |             |
| 07.312.2353.0 | Tapa final APF 2,5/D 1/2                      |             |
| 07.312.2353.6 | Tapa final APF 2,5/D 1/2 BLAU                 |             |
| 07.312.2353.7 | Tapa final APF 2,5/D 1/2 GRUEN                |             |



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.