


Ficha técnica de producto

Artículo N° 56.203.9553.0

Borne de instalación WKIS 2,5 NT-D-SL

Borne de instalación con Conexión enchufable para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris



Artículo N°	56.203.9553.0
EAN	4015573852181
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Color básico	Gris
Número de pisos	3
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	5 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	22 A
Tensión Asignada	400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	100 mm

Datos de conexión


Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
Tipo de conexión 2	Conexión enchufable de entrada

Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm ²
Desforrado del conductor	11 mm



Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.280.6227.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.0253.0	Tapa final APIS 2,5..	
05.564.3755.0	Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 5 / 10	

Y = in this section green/yellow printed



– Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			I. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche: kieselgrau, öhnl. RAL 7032 grey, sim. to RAL 7032	2005	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.203.9553.0 01K		Index
	/	2:1		Entworfen	07.07.	Bauer F.			
	/			Gepflegt	-	-			
	/	Vol.	m ³	Dtl.	m ²	Normgepr.	-	Ersatz für: -	
	/								
	/								
Buchstabe	Datum / Blatt		 wieland Elektrische Verbindungen	Typ WKIS 2,5 NT-D-SL	Benennung INSTALLATIONSKLEMME *Steckfeder* 2,5mm ² installation terminal / spring connection				
Änderung									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.