


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.033.0458.0

Connettore da pannello GST18I3L B1H PB04

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello



Nr. Art.	92.033.0458.0
EAN	4015573596900
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Code 5
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura dei poli	1, 2, 3

Dati di connessione

Attacchi per polo	1
-------------------	---

Esecuzione

Esecuzione	Presca
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	ad angolo retto
Angolo di inclinazione	90 °
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare

Materiale


Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	si
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,031 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	zincato

Dimensioni


Lunghezza	24 mm
-----------	-------

larghezza	28,2 mm
Altezza	13 mm


○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschließlich Prüfmaß
Mit „A“ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Schnitt A-A
cross section



Farbe: pastellblau ähnlich RAL 5024
colour: pastel blue similar RAL 5024



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name			Zeichnung Nr.			Index
	/	2:1			Entworfen	12.05.	Schmitt J.			92.033.0458.0 01K			a
	/				Geprüft	-	-						
	/	Vol.	mm²	Dr.	mm²	Normgepr.		-		Ersatz für: -			
	/			wieland		Typ		Benennung		BUCHSENTEIL			
a	25.06.2013/					GST 1813L				female connector			
Buchstabe		Datum / Blatt				B1H PB04				250V AC 20A			
Änderung													

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.