
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.050.7153.0

Distributori GST18I5V 3P1 B V TB05

gesis® CLASSIC Distributore - H, con possibilità di collegamento a 07.413.6853.1/0, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 13 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto Blu turchese



Nr. Art.	92.050.7153.0
EAN	4049088350894
Quantità per ordine	20 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	13 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 5
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu turchese
Marcatura del polo	1, 2, 3, 4/N, 5
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	5018

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	3
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di box di distribuzione	Distributore - H

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,223 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	59 mm

larghezza	57,4 mm
Altezza	40 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
07.413.6853.1	Piastrina di supporto GST18 VERTEILER SW	
05.588.5753.1	Chiusura GST18 VERTEILER SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN	
05.583.1853.0	Coperchio di protezione GST18I5 STECKER	


Disegno tecnico

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Teile-Nr./part-no.	Farbe/colour	Typ/type
92.050.7153.0	türkisblau/turquoise blue	GST18I5V 3P1 B V TB05

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von
Sheet: 1 of

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	16.06.2016	Ritter K.
geprüft / checked		
Normgeor. Stand: check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 92.050.7153.0 13K

Index

Maßstab / Scale: 1:1

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST18I5V

Bennenung/Title: VERTEILER_H

distributor

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.