Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.257.1000.0

# Cable de conexión GST18I5KSBS 15 10TR01

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Rojo tomate



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 92.257.1000.0 |
| EAN | 4049088287244 |
| Unidad de embalaje | 30 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 16 A |
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 3 |
| Resistencia de continuidad | 12,2 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Rojo tomate |
| Codificación del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Color de la capota | Negro |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Tipo de cableado | H05VV-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable máx. | 10,1 mm |
| Versión del cable | Hembra - macho |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | GST18i5 hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | Conector GST18i5 |

**Material**

| | |
|---|---|
| Superficie final | Zincado |
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 70 °C |

| | |
|---|---|
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 0,908 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |


**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud total | 1 m |

## Accesorios

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS | |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | |
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN | |

Dibujo técnico




| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: tomatenrot) exampel (colour:tomato red) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 92.257.XX00.0 | XX in dm-Schritten | 92.257.1000.0 = 10dm/L= 1000mm | GST1815KSBS 15 10TR01 |
| U2.257.XX00.0 | XX in m-Schritten | U2.257.1200.0 = 12 m/L=12000mm | GST1815KSBS 15 X12TR01 |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.**
**Additional data see CATALOG or eCatalog.**

**www.wieland-electric.com**
**eshop.wieland-electric.com**

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: x

| | gezeichnet drawn | 2014 Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|
| | gezeichnet drawn | 23.10. | Dütsch T. |
| | geprüft checked | - | - |
| | Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.257.0500.0 01K
Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision |
|---|---|---|
| a | 16.11.2015/ | |

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST1815 KSBS 15 ..TR01

Benennung/Title: KONFEKT_LEITUNG
Buchse/female - Stecker/male
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. / Passing on as well as the reproduction of this document, utilization and communication of its contents to others without express authorization is prohibited.