

Ficha técnica de producto

Artículo N° 92.033.0758.0

Conector de empotrar GST18I3L B1H RT03

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Rosa salmón

Artículo N°	92.033.0758.0
EAN	4049088070419
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 3
Tensión de cortocircuito	4 kV
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Rosa salmón
Codificación del polo	L, N, PE

Datos de conexión

Terminaciones por polo	1
------------------------	---

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	Conexión soldada
Ángulo del conector	Cuadrado
Inclinación	90 °
Grado de protección (IP)	IP20
Componente empotrado	Conexión soldada

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,029 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Superficie final	Zincado





Dimensiones

Longitud	24 mm
Anchura	28,2 mm
Altura	13 mm


Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
-------------	------	-------------

05.590.4556.0	Bloqueo GST18 WS	
05.590.4556.1	Bloqueo GST18 SW	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Schnitt A-A
cross section A-ASchnitt B-B
cross section B-B

M1:1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Bitte beachten Sie unsere technischen
Hinweise zum Einsatz von Steckverbindern
bei Zündspannung gemäß EN 60598-1 Teil 10.2.2!

please note our technical details to the
application area of connectors by striking
voltage according to EN 60598-1 part 10.2.2 !

Typ / type	Farbe / colour
GST1813L B1H RT03	lachsrot / red RAL 3022

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UNI-TOM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			
/		Werkstoff/Material		2009 Tag/Date		Name	
/		Maßstab/Scale		gezeichnet drawn		11.08. Lutz S.	
/		2:1		geprüft checked		-	
/		Vol.		normpr. stand. check		-	
/		mm		mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/		a		26.06.2013/ Date / Blatt / Sheet		Index	
/		Änderung/Revision		wieland		Type	
/		Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen		Benennung/Title	
/		Änderung/Revision		Buchsensteckverbinder		92.033.0758.0 01K a	
/		Änderung/Revision		Buchsensteckverbinder		female connector	
/		Änderung/Revision		Buchsensteckverbinder		250V AC 20A	

a