


Ficha técnica de producto

Artículo N° 57.570.9055.0


Borna de tierra WKN 70 SL

Borne de tierra con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección: 70 mm², anchura: 24 mm, color: verde-amarillo



Artículo N°	57.570.9055.0
EAN	4015573662407
Unidad de embalaje	20 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	70 mm²
Color	Verde/amarillo
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	24 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	Sí
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Bornes para instalaciones eléctricas	No
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) / carril-G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Datos técnicos

Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	No
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	75,2 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo

Mínima sección del conductor flexible	10 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	70 mm ²
Mínima sección del conductor semirígida	16 mm ²
Máxima sección del conductor flexible	95 mm ²
Desforrado del conductor	24 mm
Par de apriete del conductor	6 Nm
Par de montaje del carril	6 Nm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	6-2/0 AWG
Tensión UL	600 V
Sección del conductor CSA	6-2/0 AWG
Tensión CSA	600 V

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
04.242.6053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 6 / 10	

