

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.232.1000.2

Cavo preconfezionato GST18i3K1BS 15 10WS



Nr. Art.	92.232.1000.2
EAN	4015573324619
Quantità per ordine	75 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Code 1
Resistenza di contatto	12,4 mOhm
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura dei poli	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Bianco

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Bianco
Diametro cavo max.	8,3 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Connettore GST18i3
Esecuzione lato 2	Spina GST18i3

Materiale

Trattamento superficie	zincato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	0,551 kWh
Classe fuoco	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	1 m
------------------	-----

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Materiale per il montaggio GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Telaio di montaggio GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	

