

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.954.3053.0

Connettori GST18I5S S1BZR1 WS

Nr. Art.	92.954.3053.0
EAN	4015573538788
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Code 1
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura dei poli	3, N, PE, 2, 1
Colore della custodia con serracavo	Bianco

Dati di connessione

Diametro cavo max.	13,5 mm
Diametro cavo	9,5 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	46 mm
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP40

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0 kWh
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	75 mm
larghezza	47,7 mm
Altezza	17 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
92.953.3053.0	Connettori GST18I5S B1BZR1 WS	
92.053.0058.0	Connettore da pannello GST18I5L B1H WS	
92.053.0258.0	Connettore da pannello GST18I5L B1V BL01	
92.053.0458.0	Connettore da pannello GST18I5L B1H PB02	
92.257.1003.0	Cavo preconfezionato GST18I5KSB- 15 10TR01	

