

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.255.8064.2

Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 75H 80WS

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 8 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	92.255.8064.2
EAN	4049088327704
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	6 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Resistenza di contatto	182,8 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	3, N, PE, 2, 1
Colore della custodia con serracavo	Bianco

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	0,75 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP40
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05Z1Z1-F
Colore del cavo	Bianco
Diametro cavo max.	8,2 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Spina GST18i5
Esecuzione lato 2	Terminale libero

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	sì

Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	2,68 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	8 m
------------------	-----

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN	

