Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.257.4000.7

Cable de conexión GST18I5KSBS 15 40GN04

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación verde



Artículo Nº	92.257.4000.7
EAN	4049088290657
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 4
Resistencia de continuidad	46,4 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	verde
Codificación del polo	1, 2, PE, 3/N, 4
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	10,1 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	GST18i5 hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector GST18i5

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	70 °C

Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	2,688 kWh/St
Certificación CPR	Eca


Dimensiones

Longitud total	4 m

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Tapón GST18I5 BUCHSEN	
05.583.1853.0	Tapón GST18I5 STECKER	

Dibujo técnico



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: maigrün) exampel (colour: may green)	Typ type
92.257.XX00.7	XX in dm-Schritten	92.257.1000.7 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 15 10GN04
U2.257.XX00.7	XX in m-Schritten	U2.257.1200.7 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 15 X12GN04

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: x

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		19.11.	Dütsch T.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.257.0500.7 01K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: GST1815 KSBS 15 ..GN04

Benennung/Title: KONFEKT_LEITUNG

Buchse/female - Stecker/male

Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm