Ficha técnica de producto

Artículo Nº 55.504.9153.0

Borna de tierra WKM 4 SL / 15/V0

Borne de tierra con Conexión por tornillo para montaje en TS 15 , sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: verde-amarillo



Artículo Nº	55.504.9153.0
EAN	4015573210424
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

CAN-Ex ATEX

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm²
Color	Verde/amarillo
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	6 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 15 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	31,6 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm²
Máxima sección rígida del conductor	6 mm²

Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm²
Desforrado del conductor	9 mm
Par de apriete del conductor	0,5 Nm
Par de montaje del carril	0.5

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-14 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente facotry wiring	30 A
Corriente field wiring	30 A
Sección del conductor CSA	22-10 AWG

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
98.090.0015.0	Carril DIN TS 15 PERF - l:2000mm	
07.311.0753.0	Tapa final APM 4 SL / 15	
04.242.6053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 6 / 10	

Dibujo técnico

