


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.735.9053.0

Borna de tierra WKF 35 SL/35

Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 35 mm², anchura: 16 mm, color: verde-amarillo



Artículo Nº	56.735.9053.0
EAN	4015573732230
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	35 mm ²
Color	Verde/amarillo
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	16 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	Sí
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	No
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Datos técnicos

Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	No
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	99,9 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo
Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	2,5 mm ²

Máxima sección rígida del conductor	10 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	2,5 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	35 mm ²
Mínima sección del conductor semirígida	16 mm ²
Máxima sección del conductor flexible	35 mm ²
Desforrado del conductor	25 mm



Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	12-2 AWG
Sección del conductor CSA	12-2 AWG

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.285.6227.0	Peine de unión IVB WKF 35-2	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.9253.8	Protector con señal de aviso ADF 35/5	
04.242.8053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 8 / 10	

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaß
mit JE messen/zeichnen muss sind nur für Interne Zwecke gültig



Tragschiene EN 60715 - 35 x 15
mounting rail EN 60715 - 35 x 15
Tragschiene EN 60715 - 35 x 7,5
mounting rail EN 60715 - 35 x 7,5

Technische Daten
Technical Data

	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V rated voltage			
Bemessungsstrom A rated current			
Anschlußbereich max. mm ² /AWG connection range	35	2	2
Bemessungsquerschnitt 35mm ² rated cross-section 35mm ²			
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 flamability rating UL 94 V-0			
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III pollution degree 3/overvoltage category III			

weitere Daten siehe Katalog
additional data are available from the catalogue

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	PA 6.6		2004	Tag	Name	Zeichnung Nr.	56.735.9053.0 01K		Index
	/	2:1	grün RAL 6021 /gelb RAL 1018		Entworfen	1. März	Pastler F.				
	/		green RAL 6021 /yellow RAL 1018		Geprüft	-	-				
	/	Vol.	mm ²	Diff.	mm	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
	/				Typ WKF 35		Benennung SCHUTZLEITERKLEMME				
	/										
Buchstabe	Datum / Blatt			Elektrische Verbindungen		ground wire clamp fasis PRO 35mm ²					
Änderung											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.