

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.232.5007.2

Cavo preconfezionato GST18I3K1BD 15 50WS

gesis® CLASSIC Cavo di connessione rete, Presa - Spina di alimentazione, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	92.232.5007.2
EAN	4015573562301
Quantità per ordine	20 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Resistenza di contatto	58 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Bianco

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Bianco
Diametro cavo max.	8,3 mm
Tipo di cavo	Presa - Spina di alimentazione
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione rete
Esecuzione lato 1	Connettore GST18I3
Esecuzione lato 2	CEE 7/7

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	5 m
------------------	-----

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Materiale per il montaggio GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Telaio di montaggio GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	