Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.034.0658.0

# Conector de empotrar GST18I3L S1H BR05

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Marrón, grado de protección (ip) IP20, componente empotrado Conexión soldada, ángulo del conector Cuadrado, codificación del polo 1, 2, 3, codificación mecánica Code 4, material de la carcasa Poliamida, libre de halógenos Sí, carga calorífica 0,026 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm




| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 92.034.0658.0 |
| EAN | 4015573682238 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 250 V |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 4 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Marrón |
| Codificación del polo | 1, 2, 3 |

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Terminaciones por polo | 1 |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tipo | macho |
| Tipo de conexión | Conexión soldada |
| Ángulo del conector | Cuadrado |
| Inclinación | 90 ° |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Componente empotrado | Conexión soldada |

**Material**

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0,026 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Zincado |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud | 24 mm |
| Anchura | 28,2 mm |
| Altura | 13 mm |

## Accesorios

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 05.590.4556.0 | Bloqueo GST18 WS | |
| 05.590.4556.1 | Bloqueo GST18 SW | |
| 05.561.3653.0 | Tapón GST18I3VS B WS | |
| 05.561.3653.1 | Tapón GST18I3VS B SW | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | |
| 05.594.4250.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | |
| 05.594.4253.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | |

Dibujo técnico

