Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.203.9653.0

# Borne de instalación WKIS 2,5 D

Borne de instalación con Conexión enchufable para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 56.203.9653.0 |
| EAN | 4015573852198 |
| Unidad de embalaje | 50 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Sección nominal del conductor | 2,5 mm² |
| Color básico | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 5 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | Sí |

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 24 A |
| Tensión Asignada | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Longitud | 100 mm |

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Tipo de conexión 2 | Conexión enchufable de entrada |

| | |
|---|---|
| Mínima sección del conductor rígida | 0,14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0,14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |

## Accesorios

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Z7.280.6227.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 2 | |
| Z7.280.6327.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 3 | |
| Z7.280.6427.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 4 | |
| Z7.280.6527.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 5 | |
| Z7.280.6627.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 6 | |
| Z7.280.6727.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 7 | |
| Z7.280.6827.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 8 | |
| Z7.280.6927.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 9 | |
| Z7.280.7027.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 10 | |
| Z7.280.7127.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 11 | |
| Z7.280.7227.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 12 | |
| Z7.280.7327.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 13 | |
| Z7.280.7427.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5 - 14 | |
| Z7.280.7527.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 15 | |
| Z7.280.7627.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5 - 16 | |
| Z7.280.7727.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5 - 17 | |
| Z7.280.7827.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5 - 18 | |
| Z7.280.7927.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5 - 19 | |
| Z7.280.8027.0 | Peine de unión IVBWKF 2,5- 20 | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | |
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.360.0004.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm | |
| 07.313.0253.0 | Tapa final APIS 2,5.. | |

Dibujo técnico












Weitere Daten siehe Katalog
further data see katalog

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitoleranz nach | | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | | | 1.Verwendung: - | | Bl.: 1 von 1 |
| / | / | Maßstab 2:1 | Werkstoff und Oberfläche: kieselgrau, ähnl. RAL 7032 grey, sim. to RAL 7032 | 2005 | Tag | Name | Zeichnung Nr. 56.203.9653.0 01K | Index |
| / | / | | | Entworfen | 07.07. | Bauer F. | | |
| / | / | | | Geprüft | - | - | | |
| / | / | Val. mm² | Ott. mm² | Normgepr. | - | - | Ersatz für: - | |
| / | / | wieland Elektrische Verbindungen | | Typ WKIS 2,5 D | | Benennung INSTALLATIONSKLEMME *Steckfeder* 2,5mm² installation terminal / spring connection | | |
| Buchstabe | Datum / Blatt | | | | | | | |
| Änderung | | | | | | | | |

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
M1 / gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

5620396530101K_4 CADM020 Bauer 2005-07-07T04:41 1.000