


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.703.9753.0

Borne de instalación WKIF 2,5 D-D

Borne de instalación con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris



Artículo Nº	56.703.9753.0
EAN	4015573564442
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm ²
Color básico	Gris
Número de pisos	2
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	5 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	24 A
Tensión Asignada	400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	95 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo
Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm ²



Desforrado del conductor	11 mm
--------------------------	-------

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-12 AWG
Corriente factory wiring	20 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	22-14 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	20 A



Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.280.6227.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peine de unión IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peine de unión IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.8353.0	Tapa final APIF 2,5	



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index
	/	2:1			Entworfen	13.05.	Schmitt J.		
	/				Geprüft	-	-		
	/	Vol.	mm²	Dr.	mm²	Normgepr.	-	Ersatz für: -	
	/		wieland		WKIF 2,5		Benennung		
	/				D-D		INSTALLATIONSKLEMME		
Buchstabe		Datum / Blatt		Elektronische Weiterzeichnungen		installation terminal			
Änderung									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	M1
	M2
	M3
	L
	G
	1
	1.1
	2.1
	1.1