


Ficha técnica de producto

Artículo N° 56.704.9055.0

Borna de tierra WKFN 4 SL/35

Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 4mm², anchura: 6 mm, color: verde-amarillo



Artículo N°	56.704.9055.0
EAN	4015573767171
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm ²
Color	Verde/amarillo
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	6 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	Sí
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	51 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo
Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	0,13 mm ²

Máxima sección rígida del conductor	6 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,13 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm ²
Desforrado del conductor	11 mm

Datos técnicos UL/CSA



Sección del conductor CSA	24-10 AWG
---------------------------	-----------

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
Z7.261.1227.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.9255.0	Tapa final APFN 4/35	
07.312.9255.6	Tapa final APFN 4/35 BLAU	
07.312.9255.7	Tapa final APFN 4/35 GRUEN	
07.312.9355.0	Partición TWFN 4/35	
07.312.9355.6	Partición TWFN 4/35 BLAU	
04.242.6053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 6 / 10	



Hutschiene EN60715-35x15
mounting rail EN60715-35x15



Freiolerenz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			I. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche: Farbe: grün/gelb colour: green/yellow	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.704.9055.0 01K	Index	
	/	2:1		Entworfen	15.03.	Bauer F.			
	/			Gepüft	-	-			
	/			Normgepr.	-	-			Ersatz für: -
	/	 wieland Elektroische Verbindungen	Typ WKFN 4 SL/35	Benennung SCHUTZLEITERKLEMME fasis Pro Federkraftausführung 4mm ² earth terminal with spring clamp connection					
	/								
	/								
Buchstabe Datum / Blatt									
Änderung									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.