
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 57.504.3655.0

Bloque de distribución WK / 5-10S / U/V0



Artículo Nº	57.504.3655.0
EAN	4015573600690
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	5
Anchura del borne	6 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) /carril-G
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	5
Montageart	Carril DIN (top hat rail) /carril-G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	52,5 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	Conexión plana
Tipo de conexión 2	Conexión plana

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente facotry wiring	10 A
Corriente field wiring	10 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	10 A

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z7.271.4227.0	Puente de unión aislado IVB WKI 4 - 2	
Z7.271.4327.0	Puente de unión aislado IVB WKI 4 - 3	
Z7.271.4427.0	Puente de unión aislado IVB WKI 4 - 4	
Z7.271.5027.0	Puente de unión aislado IVB WKI 4 - 10	
Z7.271.5227.0	Puente de unión aislado IVB WKI 4 -12	
98.190.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Carril DIN TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.4655.0	Tapa final AP 5 S/V0	
Z7.271.4627.0	Puente de unión aislado IVB WKI4 - 6	
Z7.271.4927.0	Puente de unión aislado IVB WKI4 - 9	

Dibujo técnico

